

ALPHA

3472PXU200P63

EAN 4031582304947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

| | |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție | ● ● ○ ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nume produs | Alpha |
| Tip de carcasă | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 205 kg |
| Capacitate de încărcare statică | 410 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 240 mm |
| Greutate totală | 2,797 kg |

ROATĂ

| | |
|---|--|
| Material pentru corp | Polipropilenă |
| Material al benzii de rulare | Poliuretan, biosursă, Injectat, conductiv electric |
| Lagăr | Rulment simplu cu tub Spacer sintetic |
| Axă | Înșurubat cu piuliță |
| Diametru | 200 mm |
| Benză de rulare | 50 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 85 Pe malul A |

FURCA

| | |
|------------------------|---------------------|
| Material | Tablă de oțel, grea |
| FormăFurcă | Larg |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Offset | 55 mm |
| Interferență pivotantă | 310 mm |

RACORD

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă | 137 mm |
| Lățimea plăcii | 105 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 105 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm |
| Diametru orificiu placă | 11 mm |

ALPHA

3472PXU200P63

EAN 4031582304947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

