

ALPHA

3472PXU200P63

EAN 4031582304947



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ○ ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	带全锁的旋转脚轮，脚轮头端
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	205 kg
静态载重	410 kg
温度范围（最低）	-20 ° C
温度范围（最大）	60 ° C
总高	240 mm
总重量	2.797 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	聚氨酯，生物来源，注塑，导电
轴承	带合成轴套管的滑动轴承
轴	用螺母拧紧
直径	200 mm
胎面宽度	50 mm
胎面硬度（A）	85 岸 A

支架

材料	钢板，重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	55 mm
转向干涉	310 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度（最大）	105 mm
上板孔宽度（最小）	75 mm
上板孔宽度（最大）	80 mm
上板孔直径	11 mm

技术图纸

