

ALPHA

3472DVR160P63

EAN 4031582304886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ○ ○ ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip kućišta	Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	135 kg
Statički Nosivost	270 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	200 mm
Ukupna težina	2,666 kg

TOCAK

Materijal za telo	Čelik lista
materijal omotaca	Cvrsta guma crna
Nošenje	kotrljajući lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	160 mm
Širina omotac	40 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	85 Šora A

KUCISTE

Materijal	Čelični list, težak
oblik viljusa	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
ofset	55 mm
okretni radijus	135 mm
Otpor okretanju	270 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	105 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

ALPHA

3472DVR160P63

EAN 4031582304886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

