

# KAPPA LOAD

9658FTP250P64

EAN 4031582316315

Numéro de commande 00802704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Kappa load
Type de boîtier	Roulette fixe
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	2160 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1800 kg
Statique Capacité de charge	3600 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	305 mm
Poids global	16,678 kg

## ROUE

Matériau du corps	Fonte
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	Vissé avec écrou
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	250 mm
Largeur du Bandage	80 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A

## CHAPE

Matériau	Fonte ou fer forgé, lourd
Forme Chape	Galbé, Renforcé

## RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	175 mm
Largeur de plaque	140 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	140 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Diamètre du trou de la plaque	15 mm

# KAPPA LOAD

9658FTP250P64

EAN 4031582316315

Numéro de commande 00802704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

