

## KAPPA LOAD

9658FTP250P64

EAN 4031582316315

Numer zamówienia 00802704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

## PODSTAWOWE ATY

Nazwa produktu	Kappa load
Typ obudowy	Kółko stałe
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	2160 kg
Nośność przy 6 km/h	1800 kg
Nośność statyczne	3600 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	305 mm
Waga całkowita	16,678 kg

## KOŁO

Materiał ciała	Odlewanie
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Oś	Przykręcane za pomocą nakrętki
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	250 mm
Szerokość Bieżnia	80 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A

## OBUDOWA

Materiał	Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie
Kształt Widelec	Poszerzane, Wzmacniane

## MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytką prostokątną
Długość płytki	175 mm
Szerokość płytki	140 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	140 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	105 mm
Średnica otworu płytki	15 mm

# KAPPA LOAD

9658FTP250P64

EAN 4031582316315

Numer zamówienia 00802704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

