

KAPPA LOAD

9658FTP250P64

EAN 4031582316315

Número de encomenda 00802704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Kappa load
Tipo de alojamento	Rodízio fixo
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	2160 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	1800 kg
Capacidade de carga estática	3600 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	305 mm
Peso geral	16,678 kg

RODA

Material do centro da roda	Moldagem
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Eixo	Aparafusado com porca
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	250 mm
Largura do Piso	80 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A

SUPORTE

Material	Ferro fundido ou forjado, pesado
Em Forma de Garfo	Amplio, Reforçado

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	175 mm
Largura da placa	140 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	140 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	105 mm
Diâmetro do furo da placa	15 mm

KAPPA LOAD

9658FTP250P64

EAN 4031582316315

Número de encomenda 00802704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

