

## KAPPA LOAD

9658FTP300P64

EAN 4031582316346  
Bestillingsnummer 00801481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Kappa load
Kabinettype	Fast Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	2400 kg
Belastning ved 6 km/t	2000 kg
Belastning Statisk	4000 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	355 mm
Samlet vægt	17,229 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Støbning
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Trådfang	Med trådfang
Diameter	300 mm
Hjulbane bredde	80 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A

## GAFFEL

Materiale	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Bred, Forstærket

## MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	175 mm
Pladebredde	140 mm
Længde på pladehul (maksimum)	140 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	105 mm
Pladehullets diameter	15 mm

# KAPPA LOAD

9658FTP300P64

EAN 4031582316346  
Bestillingsnummer 00801481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

