

## KAPPA LOAD

9658FTP300P64

EAN 4031582316346  
Broj porudžbine 00801481

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Kappa load
Tip kućišta	Fiksni Tocak
Standard	EN12533 - Tockovi za teske terete
Nosivost na 4 km/h	2400 kg
Nosivost na 6 km/h	2000 kg
Statički Nosivost	4000 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	355 mm
Ukupna težina	17,229 kg

## TOCAK

Materijal za telo	Casting
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	300 mm
Širina omotac	80 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A

## KUCISTE

Materijal	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljusa	siroko, Ojacano

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	175 mm
Širina ploče	140 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	140 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	15 mm

# KAPPA LOAD

9658FTP300P64

EAN 4031582316346  
Broj porudžbine 00801481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

