

KAPPA LOAD

9658FTP300P64

EAN 4031582316346
订单号 00801481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗 | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

核心属性

| | |
|------------|----------------|
| 产品名称 | Kappa load |
| 外壳类型 | 固定脚轮 |
| 标准 | EN12533 - 重载脚轮 |
| 4 公里/小时的载重 | 2400 kg |
| 6 公里/小时的载重 | 2000 kg |
| 静态载重 | 4000 kg |
| 温度范围（最低） | -20 ° C |
| 温度范围（最大） | 60 ° C |
| 总高 | 355 mm |
| 总重量 | 17.229 kg |

轮子

| | |
|---------|---------|
| 轮体材料 | 铸件 |
| 胎面材料 | 聚氨酯，铸造的 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 轴 | 用螺母拧紧 |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 300 mm |
| 胎面宽度 | 80 mm |
| 胎面硬度（A） | 92 岸 A |

支架

| | |
|------|---------|
| 材料 | 铸铁或锻铁，重 |
| 支架形状 | 宽，加强的 |

固定件

| | |
|-----------|--------|
| 固定件类型 | 矩形板 |
| 上板长 | 175 mm |
| 上板宽 | 140 mm |
| 上板孔长度（最大） | 140 mm |
| 上板孔宽度（最大） | 105 mm |
| 上板孔直径 | 15 mm |

KAPPA LOAD

9658FTP300P64

EAN 4031582316346
订单号 00801481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

