

# KAPPA

9680TOO150P63

EAN 4031582315257



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ○ |
| 움직임 소음 | ● ○ ○ ○ ○ |
| 감원     | ● ● ● ● ● |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 제품명            | Kappa             |
| 하우징 유형         | 회전 캐스터            |
| 표준             | EN12533 - 고하중 캐스터 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 960 kg            |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 800 kg            |
| 적재 용량 정적       | 1600 kg           |
| 온도 범위(최소)      | -40 °C            |
| 온도 범위(최대)      | 80 °C             |
| 총높이            | 200 mm            |
| 전체 체중          | 3.687 kg          |

## 휠

|            |            |
|------------|------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드, 무거움 |
| 트레드 재질     | 휠 차체와 동일   |
| 베어링        | 플레인 베어링    |
| 차축         | 너트로 고정     |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음   |
| 직경         | 150 mm     |
| 트레드 폭      | 50 mm      |
| 트레드의 경도(D) | 75 쇼어 D    |

## 하우징

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 재료      | 주철 또는 단조철, 무거움       |
| Fork 외형 | 다양한 강화               |
| 스위블 베어링 | 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개 |
| 오프셋     | 58 mm                |
| 회전 반경   | 133 mm               |
| 회전 간섭   | 266 mm               |

## 피팅

|                |           |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형          | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이        | 135 mm    |
| 플레이트 너비        | 110 mm    |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 105 mm    |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 75 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 80 mm     |
| 플레이트 구멍 직경     | 11 mm     |

