

## KAPPA

9680TOO160P63

EAN 4031582315264

Numéro de commande 00803575



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ● ○

Bruit de mouvement ● ○ ○ ○ ○

Usure ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Kappa
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	1020 kg
Capacité de charge à 6 km/h	850 kg
Capacité de charge statique	1700 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	205 mm
Poids	3,832 kg

## ROUE

Corps de roue	Polyamide, forte charge
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse
Axe	axe de roue boulonné
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	50 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

## CHAPE

Matériau	Acier mécano-soudé
Forme de la chape	Galbée, renforcée
Pivot	Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Déport	58 mm
Rayon d'encombrement	138 mm
Diamètre d'encombrement	276 mm

## FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	135 mm
Largeur de la platine	110 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

# KAPPA

9680TOO160P63

EAN 4031582315264

Numéro de commande 00803575



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

