

КАРРА

9688TOO160P63

EAN 4031582316582

Номер замовлення 00830647



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ● ● ● ● ●

Шум руху ● ○ ○ ○ ○

Атритація ● ● ● ● ●

Стійкість до корозії ● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Карра
Тип корпусу	Фіксований Колісна опора
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	1020 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	850 kg
Статичний Вантажопідйомність	1700 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	205 mm
Загальна вага	2,813 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , важкий
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання
Вісь	Пригвинчено гайкою
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	160 mm
Протектор	50 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Литий чавун або циліндр, важкий
Вила Форма	Широка Підсилений

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	135 mm
Ширина тарілки	110 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

КАРРА

9688TOO160P63

EAN 4031582316582

Номер замовлення 00830647



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

