

OMIKRON

9250FTP300P65

EAN 4031582314007
Broj porudžbine 00802415

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ● ○

Buka u pokretu ● ● ● ● ○

Ishrana ● ● ● ● ○

otpornost na rdju ● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Omikron
Tip kućišta	Okretanje Tocak
Standard	EN12533 - Tockovi za teske terete
Nosivost na 4 km/h	3120 kg
Nosivost na 6 km/h	2600 kg
Statički Nosivost	5200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	370 mm
Ukupna težina	38,205 kg

TOCAK

Materijal za telo	Casting
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stirnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	300 mm
Širina omotac	100 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A

KUCISTE

Materijal	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljuka	Pravo
okretni lezaj	kotrljajući lezaj sa kuglom dubokog rasta
offset	90 mm
okretni radijus	240 mm
Otpor okretanju	480 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	200 mm
Širina ploče	160 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	160 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	120 mm
Prečnik otvora ploče	15 mm

TEHNIČKI CRTEŽI

