



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

### PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

### KERNKENMERKEN

Productnaam	Omikron
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	3840 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	3200 kg
Statisch draagvermogen	6400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	470 mm
Totaal gewicht	49,022 kg

### WIEL

Materiaal wielkern	Gieten
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	400 mm
Breedte Loopvlak	100 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A

### BEHUIZING

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Recht
Zwenklager	Rollager
Offset	115 mm
Zwenk radius	315 mm
Draaicirkel	630 mm

### FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	250 mm
Breedte plaat	200 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	210 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	160 mm
Diameter plaatgat	17 mm

## TECHNISCHE TEKENINGEN

