

OMIKRON

9250FTP400P66

EAN 4031582314021

Broj porudžbine 00801740



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ● ○

Buka u pokretu ● ● ● ● ○

Ishrana ● ● ● ● ○

otpornost na rdju ● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Omikron
Tip kućišta	Okretanje Tocak
Standard	EN12533 - Tockovi za teske terete
Nosivost na 4 km/h	3840 kg
Nosivost na 6 km/h	3200 kg
Statički Nosivost	6400 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	470 mm
Ukupna težina	49,022 kg

TOCAK

Materijal za telo	Casting
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stirnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	400 mm
Širina omotac	100 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A

KUCISTE

Materijal	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljusa	Pravo
okretni lezaj	kotrljajući lezaj sa kuglom dubokog rasta
offset	115 mm
okretni radijus	315 mm
Otpor okretanju	630 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	250 mm
Širina ploče	200 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	210 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	160 mm
Prečnik otvora ploče	17 mm

TEHNIČKI CRTEŽI

