

OMIKRON

9250STP250P65

EAN 4031582314038
Objednávací číslo 00830227

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Omikron
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	2640 kg
Nosnost 6 km/h	2200 kg
Statický Nosnost	4400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	325 mm
Celková hmotnost	33,626 kg

KOLO

Materiál těla	plechová ocel, těžká
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrům
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	100 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Rovný
Otočné ložisko	Kulové otočné jehlové ložisko
Offset	75 mm
Radius otočení	200 mm
Otočné rušení	400 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	200 mm
Šířka desky	160 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	160 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	120 mm
Průměr otvoru dlahy	15 mm

OMIKRON

9250STP250P65

EAN 4031582314038
Objednáací číslo 00830227



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

