

OMIKRON

9250STP250P65

EAN 4031582314038

Pasūtījuma numurs 00830227



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīg	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Omikron
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Kravnesība pie 4 km/h	2640 kg
Kravnesība pie 6 km/h	2200 kg
Statiskā kravnesība	4400 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	325 mm
Kopējais svars	33,626 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Lokšņu tērauds, smags
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gultnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	250 mm
Protektora platums	100 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Taisns
Grozāmais gultnis	Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Ofsets	75 mm
Pagrieziena rādiuss	200 mm
Grozāms savienojums	400 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	200 mm
Plāksnes platums	160 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	160 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	120 mm
Plāksnes atveres diametrs	15 mm

OMIKRON

9250STP250P65

EAN 4031582314038

Pasūtījuma numurs 00830227



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

