

## OMIKRON

9250STP300P66

EAN 4031582314052  
Objednávací číslo 00830229

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Omikron
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	3120 kg
Nosnost 6 km/h	2600 kg
Statický Nosnost	5200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	370 mm
Celková hmotnost	42,031 kg

## KOLO

Materiál těla	plechová ocel, těžká
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrům
Průměr	300 mm
Šířka Běhoun	100 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

## UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Rovný
Otočné ložisko	Kulové otočné jehlové ložisko
Offset	90 mm
Radius otočení	240 mm
Otočné rušení	480 mm

## MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	250 mm
Šířka desky	200 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	210 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	160 mm
Průměr otvoru dlahy	17 mm

## TECHNICKÉ VÝKRESY

