

OMIKRON

9250STP400P66

EAN 4031582314069

Номер на поръчката 00830230



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Omikron
Тип корпус	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	3840 kg
Товароносимост при 6 км/ч	3200 kg
Статичен Товароносимост	6400 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	470 mm
Общо тегло	54,818 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Листова стомана, тежка
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	400 mm
Ширина на Резба	100 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A

ВИЛКА

Материал	Чугун или ковано желязо, тежко
Форма Вилица	Прав
Въртящ се лагер	Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга
Изместване	115 mm
Радиус на завъртане	315 mm
Интерференция при завъртане	630 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	250 mm
Ширина на плаката	200 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	210 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	160 mm
Диаметър на отвора на плаката	17 mm

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

