



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Omikron
Kabinettype	Drejeligt Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	3840 kg
Belastning ved 6 km/t	3200 kg
Belastning Statisk	6400 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	470 mm
Samlet vægt	54,818 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Bladstål, tungt
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	400 mm
Hjulbane bredde	100 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A

## GAFFEL

Materiale	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Lige
Drejekrans	Dyb rillet Rulleleje
Udladning	115 mm
Udfaldsradius	315 mm
Udfaldsdiameter	630 mm

## MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	250 mm
Pladebredde	200 mm
Længde på pladehul (maksimum)	210 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	160 mm
Pladehullets diameter	17 mm

## TEKNISKE TEGNINGER

