



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Productnaam | Omikron |
| Behuizingstype | Wielen |
| Standaard | EN12533 - Zwaarlast wielen |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 3840 kg |
| Draagvermogen bij 6 km/h | 3200 kg |
| Statisch draagvermogen | 6400 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 470 mm |
| Totaal gewicht | 54,818 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Materiaal wielkern | Plaatstaal, zwaar |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 400 mm |
| Breedte Loopvlak | 100 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A |

BEHUIZING

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Materiaal | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
| Vork Vorm | Recht |
| Zwenklager | Rollager |
| Offset | 115 mm |
| Zwenk radius | 315 mm |
| Draaicirkel | 630 mm |

FITTING

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 250 mm |
| Breedte plaat | 200 mm |
| Lengte plaatgat (maximaal) | 210 mm |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 160 mm |
| Diameter plaatgat | 17 mm |

TECHNISCHE TEKENINGEN

