

OMIKRON

9250STP400P66

EAN 4031582314069
Broj porudžbine 00830230

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

| | |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju | ● ● ● ○ ○ |

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Naziv proizvoda | Omikron |
| Tip kućišta | Okretanje Tocak |
| Standard | EN12533 - Tockovi za teske terete |
| Nosivost na 4 km/h | 3840 kg |
| Nosivost na 6 km/h | 3200 kg |
| Statički Nosivost | 6400 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 470 mm |
| Ukupna težina | 54,818 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo | Čelik od limova, težak |
| materijal omotaca | Poliuretana, liveno |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 400 mm |
| Širina omotac | 100 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A |

KUCISTE

| | |
|-----------------|---|
| Materijal | Gvožđe ili gvožđe kovano, teško |
| oblik viljuka | Pravo |
| okretni lezaj | kotrljajući lezaj sa kuglom dubokog rasta |
| offset | 115 mm |
| okretni radijus | 315 mm |
| Otpor okretanju | 630 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 250 mm |
| Širina ploče | 200 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 210 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 160 mm |
| Prečnik otvora ploče | 17 mm |

TEHNIČKI CRTEŽI

