


# OMIKRON

9250STP400P66

EAN 4031582314069  
订单号 00830230



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Omikron
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	3840 kg
6 公里/小时的载重	3200 kg
静态载重	6400 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	470 mm
总重量	54.818 kg

## 轮子

轮体材料	钢板，重型
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	400 mm
胎面宽度	100 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A

## 支架

材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	直型
旋转轴承	深槽滚珠推力滚柱轴承
偏移量	115 mm
旋转半径	315 mm
转向干涉	630 mm

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	250 mm
上板宽	200 mm
上板孔长度 (最大)	210 mm
上板孔宽度 (最大)	160 mm
上板孔直径	17 mm

## 技术图纸

