



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Omikron
Behuizingstype	Bokwiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	3840 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	3200 kg
Statisch Draagvermogen	6400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	470 mm
Totaal gewicht	46,95 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Staalplaat, zwaar
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	400 mm
Breedte Loopvlak	100 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A

VORK

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Recht

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	250 mm
Breedte plaat	200 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	210 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	160 mm
Diameter bevestigingsgat	17 mm

TECHNISCHE TEKENINGEN

