

## SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510

Bestillingsnummer 00030823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Supratech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,156 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Rulleleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Aksel Huldiameter	12 mm
Navlængde	34,9 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

# SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510

Bestillingsnummer 00030823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

---

