

SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510
Broj porudžbine 00030823

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ○ ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda Supratech

Tip kućišta Tocak

Standard EN12530 - Kastori uređaja

Nosivost na 3 km/h 100 kg

Statički Nosivost 200 kg

Temperaturni opseg (Minimalno) -20 °C

Opseg temperature (maksimalni) 60 °C

Ukupna težina 0,156 kg

TOCAK

Materijal za telo polipropilen

materijal omotaca Termoplastična guma

Nošenje kotrljajući lezaj

štitnici omotaca Bez stražara

Prečnik 100 mm

Širina omotac 32 mm

dimenzija rupa osovine 12 mm

dužina glavčine 34,9 mm

Teškoća gazećeg omotac (A) 87 Šora A

SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510
Broj porudžbine 00030823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

