

# SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510  
订单号 00030823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 产品名称      | Supratech      |
| 外壳类型      | 轮子             |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg         |
| 静态载重      | 200 kg         |
| 温度范围（最低）  | -20 ° C        |
| 温度范围（最大）  | 60 ° C         |
| 总重量       | 0.156 kg       |

## 轮子

|         |         |
|---------|---------|
| 轮体材料    | 聚丙烯     |
| 胎面材料    | 热塑性橡胶   |
| 轴承      | 滚柱轴承    |
| 侧盖      | 无螺纹护罩   |
| 直径      | 100 mm  |
| 胎面宽度    | 32 mm   |
| 轴孔直径    | 12 mm   |
| 中心长度    | 34.9 mm |
| 胎面硬度（A） | 87 岸 A  |

# SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510

订单号 00030823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

---

