

ELASTECH

JFC125X32-Ø8

EAN 4031582319941

Bestillingsnummer 00024549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

| | |
|-------------------------|---|
| Fælgmateriale | Zink støbt |
| Hjulbanemateriale | Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret |
| Leje | Præcisionskugleleje, Rustfri |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 125 mm |
| Hjulbane bredde | 32 mm |
| Aksel Huldiameter | 8 mm |
| Navlængde | 35,5 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 75 Shore A |

YDEEVNE

| | |
|-----------------|-----------|
| Rullemodstand | ● ● ● ○ ○ |
| Bevægelsesstøj | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition | ● ● ● ○ ○ |
| Rustbeskyttelse | ● ● ● ○ ○ |

PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Produktnavn | Elastech |
| Kabinettype | Hjul |
| Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
| Belastning ved 3 km/t | 150 kg |
| Belastning Statisk | 300 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 85 °C |
| Samlet vægt | 0,679 kg |

ELASTECH

JFC125X32-Ø8

EAN 4031582319941
Bestillingsnummer 00024549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

