

ELASTECH

JFC125X32-Ø8

EAN 4031582319941

Número de pedido 00024549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Fundición de zinc
Material de la banda de rodadura	Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	32 mm
Diámetro del agujero del Eje	8 mm
Longitud del cubo	35,5 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	75 Shore A

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Elastech
Tipo de carcasa	Aro
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	150 kg
Capacidad de carga estática	300 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	85 °C
Peso total	0,679 kg

ELASTECH

JFC125X32-Ø8

EAN 4031582319941

Número de pedido 00024549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

