

ELASTECH

JFC125X32-Ø8

EAN 4031582319941

Número de encomenda 00024549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Elastech
Tipo de alojamento	Roda
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	150 kg
Capacidade de carga estática	300 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	85 °C
Peso geral	0,679 kg

RODA

Material do centro da roda	Molde zincado
Material do piso da roda	Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	32 mm
Diâmetro do furo do eixo	8 mm
Comprimento do cubo	35,5 mm
Dureza do Piso (A)	75 Shore A

ELASTECH

JFC125X32-Ø8

EAN 4031582319941

Número de encomenda 00024549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

