

ELASTECH

JFC150X32-Ø8

EAN 4031582319958

Bestillingsnummer 00024889



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Zink støbt
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Leje	Præcisionskugleleje, Rustfri
Trådfang	Med trådfang
Diameter	150 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Aksel Huldiameter	8 mm
Navlængde	35,5 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	75 Shore A

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Elastech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	150 kg
Belastning Statisk	300 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Samlet vægt	0,926 kg

ELASTECH

JFC150X32-Ø8

EAN 4031582319958
Bestillingsnummer 00024889



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

