

## ELASTECH

JFC150X32-Ø8

EAN 4031582319958

Numero d'ordine 00024889



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Materiale del corpo         | Pressofusione zinco                            |
| Materiale del battistrada   | Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile |
| Parafili                    | Con parafili                                   |
| Diametro                    | 150 mm   |
| Larghezza battistrada       | 32 mm  |
| Asse diametro del foro      | 8 mm   |
| Lunghezza mozzo             | 35,5 mm  |
| Durezza del Battistrada (A) | 75 Shore A                                     |

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Elastech                        |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota                           |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 150 kg                          |
| Portata statica                     | 300 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C                           |
| Peso complessivo                    | 0,926 kg                        |

# ELASTECH

JFC150X32-Ø8

EAN 4031582319958

Numero d'ordine 00024889



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

