

ELASTECH

JFC150X32-Ø8

EAN 4031582319958

Pasūtījuma numurs 00024889



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Cinka liešana
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	150 mm
Protektora platums	32 mm
Ass atveres diametrs	8 mm
Rumbas garums	35,5 mm
Protektora cietība (A)	75 Krasts A

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Elastech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	150 kg
Statiskā kravnesība	300 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais svars	0,926 kg

ELASTECH

JFC150X32-Ø8

EAN 4031582319958

Pasūtījuma numurs 00024889



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

