

ELASTECH

JFC150X32-Ø8

EAN 4031582319958
Номер заказа 00024889



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Elastech
Тип корпуса	Колесо
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	150 kg
Грузоподъемность статическая	300 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общий вес	0,926 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Цинковый литой материал
Материал протектора	Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	150 mm
Ширина Протектор	32 mm
Диаметр отверстия Ось	8 mm
Длина хаба	35,5 mm
Твердость Протектор (A)	75 Береговая A

ELASTECH

JFC150X32-Ø8

EAN 4031582319958

Номер заказа 00024889



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

