

# ELASTECH

JFC150X32-Ø8

EAN 4031582319958  
Номер замовлення 00024889



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Elastech
Тип корпусу	Колесо
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	150 kg
Статичний Вантажопідйомність	300 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна вага	0,926 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Морозний цинк
Матеріал протектору	Еластична шина, без маркування, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	150 mm
Протектор	32 mm
Діаметр отвору Вісь	8 mm
Довжина хаба	35,5 mm
Твердість Протектор (A)	75 Прибережна A

# ELASTECH

JFC150X32-Ø8

EAN 4031582319958

Номер замовлення 00024889



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

---

