

PURETECH

PVR125X37-Ø12 HL48

EAN 4031582321272
Número de encomenda 00030957



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ○ ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Puretech
Tipo de alojamento	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	100 kg
Capacidade de carga estática	200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,471 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha sólida, preta
Rolamento	Rolamento
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	37 mm
Diâmetro do furo do eixo	12 mm
Comprimento do cubo	48 mm
Dureza do Piso (A)	85 Shore A

PURETECH

PVR125X37-Ø12 HL48

EAN 4031582321272

Número de encomenda 00030957



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

