

PURETECH

PVR125X37-Ø12 HL48

EAN 4031582321272
Номер замовлення 00030957



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація | ● ● ○ ○ ○ |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту | Puretech |
| Тип корпусу | Колесо |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 100 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 200 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна вага | 0,471 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| Матеріал протектору | Лита гума, чорний |
| Носіння | Роликовий підшипник |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 125 mm |
| Протектор | 37 mm |
| Діаметр отвору Вісь | 12 mm |
| Довжина хаба | 48 mm |
| Твердість Протектор (A) | 85 Прибережна A |

PURETECH

PVR125X37-Ø12 HL48

EAN 4031582321272

Номер замовлення 00030957



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

