

# PURETECH

PIR100X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320336

Objednáací číslo 00030826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Valivé ložisko
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Průměr otvoru Šroub	12 mm
Délka poklice	44,4 mm
Šířka těla	35 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	75 kg
Statický Nosnost	150 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,283 kg

# PURETECH

PIR100X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320336

Objednací číslo 00030826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

