

# PURETECH

PIR100X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320336

Bestillingsnummer 00030826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, uden afsmitning
Leje	Rulleleje
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	35 mm
Aksel Huldiameter	12 mm
Navlængde	44,4 mm
Fælgbredde	35 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Puretech
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	75 kg
Belastning Statisk	150 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,283 kg

# PURETECH

PIR100X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320336

Bestillingsnummer 00030826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

---

