

## PURETECH

PIR100X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320336

Numer zamówienia 00030826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Guma pełna, nie brudzący śladów
łożysko	łożysko walcowe
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	35 mm
Średnica otworu Oś	12 mm
Długość piasty	44,4 mm
Szerokość korpusu	35 mm
Twardość Bieżnia (A)	80 Shore A

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

## PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Puretech
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	75 kg
Nośność statyczne	150 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,283 kg

# PURETECH

PIR100X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320336

Numer zamówienia 00030826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

