

BASETECH

POO080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732

Rendelési szám 00002759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Basetech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	125 kg
Statikus teherbírás	250 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,064 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Siklócsapág
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	80 mm
Futófelület szélessége	34 mm
Tengely furat átmérője	12,1 mm
Kerékagy hossza	44,4 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

BASETECH

POO080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732

Rendelési szám 00002759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

