

BASETECH

POO080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732

Numer zamówienia 00002759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

| | |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście | ● ● ● ● ● |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu | Basetech |
| Typ obudowy | Koło |
| Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h | 125 kg |
| Nośność statyczne | 250 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| Waga całkowita | 0,064 kg |

KOŁO

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała | Polipropylen |
| Materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
| Łożysko | Łożysko ślizgowe |
| Ośłony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 80 mm |
| Szerokość Bieżnia | 34 mm |
| Średnica otworu Oś | 12,1 mm |
| Długość piasty | 44,4 mm |
| Twardość Bieżnia (D) | 65 Shore D |

BASETECH

POO080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732

Numer zamówienia 00002759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

