

BASETECH

POR080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320763

Номер на поръчката 00030950



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Basetech
Тип корпус	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	125 kg
Статичен Товароносимост	250 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	0,102 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Ролков лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	80 mm
Ширина на Резба	34 mm
Диаметър на отворите Ос	12 mm
Дължина на центъра	44,4 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

BASETECH

POR080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320763

Номер на поръчката 00030950



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

