

# BASETECH

POR080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320763

Bestillingsnummer 00030950



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Basetech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	125 kg
Belastning Statisk	250 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,102 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Rulleleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	80 mm
Hjulbane bredde	34 mm
Aksel Huldiameter	12 mm
Navlængde	44,4 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	65 Shore D

# BASETECH

POR080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320763

Bestillingsnummer 00030950



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

---

