

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Basetech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	200 kg
Statiskā krāvnese	400 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,2 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	40 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	44,4 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

