

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817
Número de pedido 00030948



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Rodamiento de rodillos
Color Aro	Blanco natural
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	40 mm
Diámetro del agujero del Eje	12 mm
Longitud del cubo	48 mm
Anchura del cuerpo	40 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Basetech
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	200 kg
Capacidad de carga estática	400 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0,207 kg

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817

Número de pedido 00030948



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

