

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817

Numer zamówienia 00030948



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

| | |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu | Basetech |
| Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h | 200 kg |
| Nośność statyczne | 400 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| Waga całkowita | 0,207 kg |

KOŁO

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała | Polipropylen |
| Materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
| Łożysko | Łożysko walcowe |
| Kolor Koło | Naturalna biel |
| Ośłony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 125 mm |
| Szerokość Bieżnia | 40 mm |
| Średnica otworu Oś | 12 mm |
| Długość piasty | 48 mm |
| Szerokość korpusu | 40 mm |
| Twardość Bieżnia (D) | 65 Shore D |

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817

Numer zamówienia 00030948



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

