

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817
Номер заказа 00030948



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ○ ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Название продукта | Basetech |
| Стандартный | EN12532 - Транспортное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 200 kg |
| Грузоподъемность статическая | 400 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общий вес | 0,207 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
| Цвет Колесо | Натуральный белый |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 125 mm |
| Ширина Протектор | 40 mm |
| Диаметр отверстия Ось | 12 mm |
| Длина хаба | 48 mm |
| Ширина тела | 40 mm |
| Твердость Протектор (D) | 65 Береговая дорога D |

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817

Номер заказа 00030948



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

