

DURATECH

UOP200X50-Ø20

EAN 4031582323528

Номер на поръчката 00002304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта | Duratech |
| Тип корпус | Колело |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 800 kg |
| Статичен Товароносимост | 1600 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -25 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Общо тегло | 1,006 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото | Полиамид |
| Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 200 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| Диаметър на отворите Ос | 20,1 mm |
| Дължина на центъра | 60 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |

DURATECH

UOP200X50-Ø20

EAN 4031582323528

Номер на поръчката 00002304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

