

DURATECH

UOP200X50-Ø20

EAN 4031582323528
Bestelnummer 00002304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ● ● |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam | Duratech |
| Behuizingstype | Wiel |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 800 kg |
| Statisch draagvermogen | 1600 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totaal gewicht | 1,006 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Materiaal wielkern | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Identiek aan Wiel |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 200 mm |
| Breedte Loopvlak | 50 mm |
| Diameter Asgat | 20,1 mm |
| Naaf lengte | 60 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 75 Shore D |

DURATECH

UOP200X50-Ø20

EAN 4031582323528
Bestelnummer 00002304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

